


EuropacPRO-verdeelplaat



Met de verdeelplaat kan de gebruiker een apart gebied maken binnen een subrack of case. De plaat kan in de perforatie van de horizontale rails worden geklemd. De subracks of behuizingen moeten worden gedemonteerd als de plaat wordt gemonteerd.

KENMERKEN

Te bevestigen door vast te klemmen in horizontale rails

Benodigde ruimte aan componentzijde: 2,0 mm

De montage is afhankelijk van de methode van de pakking (roestvrijstalen/textielpakking)

Materiaal: Roestvrij staal
Productserie: EuropacPRO
Producttype: Zijpaneel
Werkt met: Subracks



SPECIFICATIES

Catalogusnummer	Rekhoogte	Hoeveelheid in verpakking	Diepte	Lengte
34562-761	3U	1	160mm	160mm
34562-762	3U	1	220mm	220mm
34562-763	6U	1	160mm	160mm
34562-764	6U	1	220mm	220mm

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Voor de volgende montage van de verdeelplaat in een gemonteerde steunbalk moeten de horizontale rails van tevoren worden verwijderd.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff

