


Voorpaneel EMC roestvrijstalen beschermkit, voor u-vormige voorpanelen



De roestvrijstalen EMC-pakkingen worden in een sleuf aan de rechterkant van de u-vormige voorpanelen geplaatst.

De pakking wordt vastgeklemd op de steun van het rechtervoorpaneel, de 19-inch steun of het achterprofiel van de steun

KENMERKEN

De roestvrijstalen EMC-pakking voor SCHROFF u-vormige voorpanelen, biedt uitstekende prestaties op het gebied van de effectiviteit van de afscherming en een enorm temperatuurbereik van -200 tot +160°C.

Eenvoudige montage door de pakking vast te klemmen op de steun van het rechtervoorpaneel, de 19-inch steun of het achterprofiel van de steun

Temperatuurbereik van -200 tot 160 °C.


Materiaal:	Roestvrij staal
Productserie:	EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO air; PropacPRO; Plug-in-eenheid frametype
Producttype:	Afschermingsset
Werkt met:	Subracks; Omkastingen; Frontpanelen

SPECIFICATIES

Catalogusnummer	Rekhoogte	Hoeveelheid in verpakking	Rekbreedte
21102-105	3U	10	
21102-107	6U	10	10HP
21102-115	2U	10	10HP
21102-117	5U	10	10HP
21102-113	4U	10	10HP
21102-109	9U	10	10HP
21102-106	3U	100	100HP
21102-108	6U	100	100HP

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

EMC-pakkingen (roestvrij) zijn vereist voor de afscherming van de voorpanelen.



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff

