


Plug-in Unit Kit voor PMC, verchroomd, afgeschermd (textiel) met handgreep



U-vormig voorpaneel met uitsparing voor PMC.
Afgeschermd voor EMC-pakking van textiel.

KENMERKEN

In overeenstemming met IEEE P1386, PCI-mezzaninekaart

Voor enkele modules van 69,0 x 76,5 mm of dubbele modules van 139,0 x 76,5 mm

Voor standaard gedefinieerde I/O mezzanie-modules die worden aangesloten op draagkaarten

PMC = PCI-mezzaninekaart

FPGA = Field Programmable Gate Array

Voorpaneel met u-profiel 3 u, 4 pk, met textielpakking

EMC-afscherming voor voorpaneel en bekleding voor uitsparingen in voorpaneel

Rekbreedte:	4HP
Materiaal:	Aluminium
Producttype:	Frontpaneel
Type:	Frontpaneel met handgreep (PIU)
EMC-afscherming:	Ja

SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Rekhoogte	Hoeveelheid in verpakking	Type handgreep	Montage	Type pakking	Afwerking voorzijde
20836-460	3U	1	IEL	Opschroefbare voorzijde	Textiel	Geanodiseerd
20836-461	6U	1	IEL	Opschroefbare voorzijde	Textiel	Geanodiseerd

Table 2/2

Catalogusnummer	Afwerking achterzijde	Voldoet aan	Afwerking
20836-460	Geleidend	PMC Mezzanine, IEEE P1386	Geanodiseerd, Geëloxeerd
20836-461	Geleidend	PMC Mezzanine, IEEE P1386	Geanodiseerd, Geëloxeerd

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE