

# RatiopacPRO/-LUCHTBAND

Handgreep met riem voor RatiopacPRO/-AIR met een statisch draagvermogen van 20 kg. Achteraf te monteren zonder mechanisch gereedschap op de behuizing.

## KENMERKEN

Statisch draagvermogen 20 kg

Achteraf te monteren zonder mechanisch gereedschap op het zijpaneel van de behuizing

**Werkt met:** Omkastingen  
**Producttype:** Greep  
**Productserie:** RatiopacPRO; RatiopacPRO air



## SPECIFICATIES

| Catalogusnummer | Rekhoogte | Diepte | Hoeveelheid in verpakking | Type handgreep |
|-----------------|-----------|--------|---------------------------|----------------|
| 24571-308       | 3U        | 315mm  | 1                         | Beugel         |
| 24571-316       | 4U        | 435mm  | 1                         | Beugel         |
| 24571-315       | 4U        | 375mm  | 1                         | Beugel         |
| 24571-314       | 4U        | 315mm  | 1                         | Beugel         |
| 24571-309       | 3U        | 375mm  | 1                         | Beugel         |
| 24571-310       | 3U        | 435mm  | 1                         | Beugel         |

## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

#### North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**