


Vite a testa cilindrica, Torx

Viti a testa cilindrica.

CARATTERISTICHE

Vite a testa cilindrica



Tipo: Vite a testa tonda

Tipo di prodotto: Vite

Materiale: Acciaio



SPECIFICHE

Codice a catalogo	Lunghezza	Finitura	Quantità nella confezione	Dimensioni delle filettature	Famiglia di prodotti	Funziona con	Coppia
24560-148	10mm	Nichelato	100	M2.5		Backplane, Adattatori di prova	0.3N·m
24560-147	7mm	Nichelato	100	M2.5	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO air, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO	Pannelli frontali, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP	0.3N·m
24560-161	12mm	Nichelato	100	M2.5		Backplane, Adattatori di prova	0.3N·m
24560-135	6mm	Zincato	100	M4	EuropacPRO	Rack secondari	1.3N·m
24571-372	10mm	Zincato	100	M4	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO air, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO	Pannelli frontali, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP	2.4N·m

Codice a catalogo	Lunghezza	Finitura	Quantità nella confezione	Dimensioni delle filettature	Famiglia di prodotti	Funziona con	Coppia
24571-371	14mm	Zincato	100	M4	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO air, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO	Pannelli frontali, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP	2.4Nm
24560-178	6mm	Nichelato	100	M2.5	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO air, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO	Pannelli frontali, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP	
24560-162	14mm	Nichelato	100	M2.5		Backplane, Adattatori di prova	
24560-163	16mm	Nichelato	100	M2.5		Backplane, Adattatori di prova	

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE