


Pyramid ST daksteun brugconstructie, 610 mm

CATALOGUSNUMMER

PSB24A



KENMERKEN

Ideaal voor het ondersteunen van meerdere pijpleidingen, kabelgoten en luchtbehandelingsapparaten

Het schuimrubber aan de onderzijde verzekert een betere bescherming van dakmembranen met minder afslijting

Compatibel met verschillende dakoppervlakken, waaronder eenlaagse materialen, asfalt, metaal en spuitschuim

Biedt uitstekende lastverdeling, zelfs bij wisselende dakoppervlakken

Na uitpakken direct klaar voor gebruik, installatietijd en arbeid besparend

Meerdere grootten en toegestane belastingen bieden de mogelijkheid om de oplossing nauw af te stemmen op de specifieke daktoepassing

Thermisch verzinkt en UV-bestendig voor duurzame prestaties

PRODUCTKENMERKEN

Artikelnummer: 360475

Materiaal: Polyethyleen;Polypropyleen;Staal

Afwerking: Thermisch verzinkt

Temperatuur: -45 to 65 °C

Veiligheidsfactor statische belasting: 3:01

Lengte 1 (L1): 610 mm

Lengte 2 (L2): 673 mm

Hoogte (H): 142 mm

Breedte (W): 203 mm

Oppervlakte: 118709mm²


Gewicht eenheid: 2 kg

Statische belasting: 8900N

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Statische lasten worden geacht uniform verdeeld te worden.

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische

ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle nVent-merken en -logo's zijn eigendom van of in licentie gegeven door nVent Services GmbH of haar gelieerde ondernemingen. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. nVent behoudt zich het recht voor om specificaties zonder kennisgeving te wijzigen.

Dit document is door het systeem gegenereerd.

