


1,5 mm kabel op haspel (150 m) en incl. 100 gereedschapsvrije slotjes - 19,5kg

CATALOGUSNUMMER

SLK15L500PACK



KENMERKEN

De set omvat een spoel nVent CADDY Speed Link-staaldraad en nVent CADDY Speed Link SLK-kabelklemmen

Kabelhaspel en kabelklemmen zijn samen verpakt met het oog op een eenvoudiger transport naar de werkplek en minder benodigde voorraadruimte

Handige verpakking laat toe om de gewenste kabellengte van de spoel te rollen en af te knippen, zonder hiervoor de spoel uit de doos te moeten halen

Ideaal voor werkzaamheden met variërende kabellengten

Stalen kabel van luchtvaart kwaliteit, samengesteld uit zeven bundels van zeven strengen

Unieke "Duw / trek", sleutelloze ontgrendeling maakt bijstellen eenvoudig en snel

De kabelklem is compact en discreet

Een montagehoek van 90 graden zorgt ervoor dat het slot tot vlak tegen het gedragen object kan geschoven worden

Het ontgrendelingssysteem is eenvoudig hanteerbaar, zelfs met handschoenen

De dubbele cilinder met vergrendeling in beide richtingen maakt instellen veel gemakkelijker

PRODUCTKENMERKEN

Artikelnummer: 196045

Materiaal: Staal

Afwerking: Elektrolytisch verzinkt

Diameter staalkabel: 1.5 mm

Lengte: 150m

Aantal vergrendelingen: 100

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle nVent-merken en -logo's zijn eigendom van of in licentie gegeven door nVent Services GmbH of haar gelieerde ondernemingen. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. nVent behoudt zich het recht voor om specificaties zonder kennisgeving te wijzigen.

Dit document is door het systeem gegenereerd.

