


Wire Basket Tray, Round Wire



The nVent CADDY Wire Basket Tray, Round Wire is a continuous pathway solution to support high-performance cabling systems while providing an ideal foundation for datacom and electrical contractors.

KENMERKEN

Provides optimal support for high-performance data cable, up to and including Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7 and fiber optic

UL Classified as an equipment ground conductor, no field removal of paint required

T-Weld edge wire for cable and installer protection

Mill Certificates are available to document recycled content for possible LEED credits/certification



SPECIFICATIES

Table 1/3

Catalogusnummer	Materiaal	Afwerking	Kleur	Hoogte (H)	Breedte (W)	Lengte (L)
WBT2X12	Staal	Voorgegalvaniseerd		50 mm	300	3000mm
WBT2X12BA	Staal	Voorgegalvaniseerd	Zwart	50 mm	300	3000mm
WBT2X12EG	Staal	Elektrolytisch verzinkt		50 mm	300	3000mm
WBT2X18	Staal	Voorgegalvaniseerd		50 mm	450	3000mm
WBT2X18BA	Staal	Voorgegalvaniseerd	Zwart	50 mm	450	3000mm
WBT2X18EG	Staal	Voorgegalvaniseerd		50 mm	450	3000mm
WBT2X24	Staal	Voorgegalvaniseerd		50 mm	600	3000mm
WBT2X24BA	Staal	Voorgegalvaniseerd	Zwart	50 mm	600	3000mm
WBT2X24EG	Staal	Voorgegalvaniseerd		50 mm	600	3000mm
WBT2X4	Staal	Voorgegalvaniseerd		50 mm	100	3000mm
WBT2X4BA	Staal	Voorgegalvaniseerd	Zwart	50 mm	100	3000mm

Catalogusnummer	Materiaal	Afwerking	Kleur	Hoogte (H)	Breedte (W)	Lengte (L)
WBT2X4EG	Staal	Voorgegalvaniseerd		50 mm	100	3000mm
WBT2X6	Staal	Voorgegalvaniseerd		50 mm	150	3000mm
WBT2X6BA	Staal	Voorgegalvaniseerd	Zwart	50 mm	150	3000mm
WBT2X6EG	Staal	Elektrolytisch verzinkt		50 mm	150	3000mm
WBT2X8	Staal	Voorgegalvaniseerd		50 mm	200	3000mm
WBT2X8BA	Staal	Voorgegalvaniseerd	Zwart	50 mm	200	3000mm
WBT2X8EG	Staal	Elektrolytisch verzinkt		50 mm	200	3000mm
WBT4X12	Staal	Voorgegalvaniseerd		100 mm	300	3000mm
WBT4X12BA	Staal	Voorgegalvaniseerd	Zwart	100 mm	300	3000mm

Table 2/3

Catalogusnummer	Materiaal	Afwerking	Kleur	Hoogte (H)	Breedte (W)	Lengte (L)
WBT4X12EG	Staal	Elektrolytisch verzinkt		100 mm	300	3000mm
WBT4X18	Staal	Voorgegalvaniseerd		100 mm	450	3000mm
WBT4X18BA	Staal	Voorgegalvaniseerd	Zwart	100 mm	450	3000mm
WBT4X18EG	Staal	Elektrolytisch verzinkt		100 mm	450	3000mm
WBT4X24	Staal	Voorgegalvaniseerd		100 mm	600	3000mm
WBT4X24BA	Staal	Voorgegalvaniseerd	Zwart	100 mm	600	3000mm
WBT4X24EG	Staal	Elektrolytisch verzinkt		100 mm	600	3000mm
WBT4X4	Staal	Voorgegalvaniseerd		100 mm	100	3000mm
WBT4X4BA	Staal	Voorgegalvaniseerd	Zwart	100 mm	100	3000mm
WBT4X4EG	Staal	Elektrolytisch verzinkt		100 mm	100	3000mm
WBT4X6	Staal	Voorgegalvaniseerd		100 mm	150	3000mm
WBT4X6BA	Staal	Voorgegalvaniseerd	Zwart	100 mm	150	3000mm
WBT4X6EG	Staal	Elektrolytisch verzinkt		100 mm	150	3000mm
WBT6X12	Staal	Voorgegalvaniseerd		150 mm	300	3000mm
WBT6X12BA	Staal	Voorgegalvaniseerd	Zwart	150 mm	300	3000mm
WBT6X12EG	Staal	Elektrolytisch verzinkt		150 mm	300	3000mm
WBT6X18	Staal	Voorgegalvaniseerd		150 mm	450	3000mm
WBT6X18BA	Staal	Voorgegalvaniseerd	Zwart	150 mm	450	3000mm
WBT6X18EG	Staal	Voorgegalvaniseerd		150 mm	450	3000mm
WBT6X24	Staal	Voorgegalvaniseerd		150 mm	600	3000mm

Table 3/3

Catalogusnummer	Materiaal	Afwerking	Kleur	Hoogte (H)	Breedte (W)	Lengte (L)
WBT6X24BA	Staal	Voorgegalvaniseerd	Zwart	150 mm	600	3000mm

Catalogusnummer	Materiaal	Afwerking	Kleur	Hoogte (H)	Breedte (W)	Lengte (L)
WBT6X24EG	Staal	Elektrolytisch verzinkt		150 mm	600	3000mm

Table 1/3

Catalogusnummer	Gewicht eenheid	Certificeringen
WBT2X12	6.35 kg	CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System, UL
WBT2X12BA	6.35 kg	CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System, UL
WBT2X12EG	6.35 kg	CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System, UL
WBT2X18	8.618 kg	UL, CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System
WBT2X18BA	8.618 kg	UL, CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System
WBT2X18EG	8.618 kg	CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System, UL
WBT2X24	10.886 kg	UL, CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System
WBT2X24BA	10.886 kg	UL, CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System
WBT2X24EG	10.886 kg	UL, CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System
WBT2X4	3.629 kg	CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System, UL
WBT2X4BA	3.629 kg	CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System, UL
WBT2X4EG	3.629 kg	CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System, UL
WBT2X6	4.082 kg	UL, CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System
WBT2X6BA	4.082 kg	CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System, UL
WBT2X6EG	4.082 kg	UL, CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System
WBT2X8	4.436 kg	CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System, UL
WBT2X8BA	4.535 kg	UL, CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System
WBT2X8EG	4.535 kg	CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System, UL
WBT4X12	8.165 kg	CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System, UL
WBT4X12BA	8.165 kg	UL, CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System

Table 2/3



Catalogusnummer	Gewicht eenheid	Certificeringen
WBT4X12EG	8.165 kg	UL, CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System
WBT4X18	10.433 kg	CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System, UL
WBT4X18BA	10.433 kg	CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System, UL
WBT4X18EG	10.433 kg	UL, CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System
WBT4X24	13.154 kg	CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System, UL
WBT4X24BA	13.154 kg	UL, CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System
WBT4X24EG	13.154 kg	CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System, UL
WBT4X4	4.536 kg	UL, CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System

Catalogusnummer	Gewicht eenheid	Certificeringen
WBT4X4BA	4.536 kg	UL, CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System
WBT4X4EG	4.536 kg	UL, CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System
WBT4X6	4.99 kg	UL, CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System
WBT4X6BA	4.99 kg	UL, CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System
WBT4X6EG	4.99 kg	CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System, UL
WBT6X12	9.979 kg	CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System, UL
WBT6X12BA	9.979 kg	UL, CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System
WBT6X12EG	9.979 kg	UL, CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System
WBT6X18	11.34 kg	CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System, UL
WBT6X18BA	11.34 kg	CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System, UL
WBT6X18EG	11.34 kg	CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System, UL
WBT6X24	14.515 kg	UL, CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System

Table 3/3

Catalogusnummer	Gewicht eenheid	Certificeringen
WBT6X24BA	14.515 kg	UL, CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System
WBT6X24EG	9.979 kg	UL, CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

