


Koel wandrek zwart, DCHL-B.



nVent-gegevensoplossingen Wall-of-Cool-rek is een modulaire ondersteuningsstructuur die is ontworpen om koelers van achterdeuren op volledige capaciteit te implementeren en in bedrijf te stellen zonder dat een bouwstructuur nodig is voor stabiliteit. Dankzij de permanente structuur kunnen netwerkkasten direct naar het rek worden gerold en worden vastgezet met een klem voor eenvoudige positionering van het rack en de roll.

KENMERKEN

10-gauge frame van zacht staal, gelaste constructie met 12-gauge binnenflens van zacht staal.

Eenvoudige installatie voor installatie door één persoon. Ontworpen om te worden verankerd aan de vloer voor zelfvoorziening.

Montagepunten beschikbaar voor het ondersteunen van bovengrondse kabelbanen.

Gangable-functies ter ondersteuning van een volledig ventilatorwandontwerp voor rack- en roll-implementaties.

Integreert direct met standaard nVent RDHX Pro zonder modificaitons en andere 3rd party rack fabrikanten.

Beproepte oplossing met UL-classificatie voor stabiliteit om veiligheid te garanderen.

Compatibel met invoertoepassingen aan de boven- en onderzijde met een verhoogde vloerslang.

Afwerkingen omvatten RAL9005 (zwart).

SPECIFICATIES

Catalogusnummer	Producttype	Productserie	Breedte	Diepte	Hoogte	Beschermingsklasse
DWC42U600B	Lucht/vloeistof-warmtewisselaars	Koeling	600mm	368mm	2046mm	UL2416
DWC42U750B	Lucht/vloeistof-warmtewisselaars	Koeling	750mm	368mm	2046mm	UL2416
DWC42U800B	Lucht/vloeistof-warmtewisselaars	Koeling	800mm	368mm	2046mm	UL2416
DWC48U600B	Lucht/vloeistof-warmtewisselaars	Koeling	600mm	368mm	2313mm	UL2416
DWC48U750B	Lucht/vloeistof-warmtewisselaars	Koeling	750mm	368mm	2313mm	UL2416
DWC48U800B	Lucht/vloeistof-warmtewisselaars	Koeling	800mm	368mm	2313mm	UL2416

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent

klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



©2026 nVent. Alle nVent-merken en -logo's zijn eigendom van of in licentie gegeven door nVent Services GmbH of haar gelieerde ondernemingen. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. nVent behoudt zich het recht voor om specificaties zonder kennisgeving te wijzigen.

Dit document is door het systeem gegenereerd.