


Bedieningspaneel van de gebruikersinterface, OICP



Het aluminium paneel voor de bedieningsinterface, OICP, heeft een voorbereikt gatenpatroon voor bevestiging van een zwenkarm, plus een verwijderbare voorplaat bij beschermingsgraad IP 65. Onderdelen kunnen gemakkelijk worden gemonteerd dankzij de verwijderbare voorplaat, maar zijn ook gemakkelijk toegankelijk via een afneembaar achterpaneel. Zijhandgrepen op de behuizing maken het verplaatsen van de behuizing in de gewenste werkpositie gemakkelijk. Het aluminium lichaam voert meer warmte af dan een plaatstalen lichaam, waardoor geen extra ventilatie nodig is.

INDUSTRIENORMEN

CE UKCA
GOST

KENMERKEN

Materiaal: Frame: Al Mg Si05. Achterplaat: Al Mg. Hoeken: AlSi 12.

Beschermingsklasse: IP 65.

Afwerking: Frame en achterplaat: geanodiseerd aluminium. Hoeken: RAL 7016.

Montagevoorschriften: OIFP frontpanelen worden niet standaard meegeleverd en dienen separaat besteld te worden.

Levering: Kast, geschroefde achterplaat, montagekit voor de frontplaat en montagebenodigdheden.

Materiaal: Aluminium
Afwerking: Gepoedercoat
Kleur: Antracietgrijs
Kleurcode: RAL 7016

SPECIFICATIES

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Gewicht
OICP305220	309mm	525mm	200mm	7.9kg
OICP343920	345mm	395mm	200mm	7kg

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Gewicht
OICP355220	345mm	525mm	200mm	8.3kg
OICP395220	398mm	525mm	200mm	9kg
OICP414720	415mm	470mm	200mm	8.5kg
OICP495420	495mm	542mm	200mm	10.3kg

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

De buitenmaat van de kast is 16,5 mm groter daar waar de handgrepen zitten.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

