

nVent CADDY snelheidslink LD met haak



KENMERKEN

Een compleet systeem, inclusief kabel, kabelklem en voorgemonteerde haak

De haak past in een hele reeks nVent CADDY bevestigingsklemmen

Bevestiging aan een constructie gebeurt eenvoudigweg door een lus te maken met de kabel omheen de aanwezige balken en de haak vervolgens aan de kabel in te haken

Eenvoudig te verwijderen voor bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamheden

Voorzien van een verende sluiting voor een veilig eindresultaat

Stop de kabel door het montagegat en gebruik de haak als een eindstop

Materiaal: Roestvrij staal 304 (EN 1.4301)
Veiligheidsfactor statische belasting: 5:01 uur
Diameter staalkabel: 1.5 mm



SPECIFICATIES

Catalogusnummer	Artikelnummer	Lengte staalkabel	A	B	C	Statische belasting
SLD15L10S	195945	10m	58.4 mm	22.9 mm	6.4 mm	195N
SLD15L2S	195935	2m	58.4 mm	22.9 mm	6.4 mm	195N
SLD15L5S	195940	5m	58.4 mm	22.9 mm	6.4 mm	195N



Hoogte (H): 19 mm

Breedte (W): 12.7 mm

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Draad en voorgemonteerde haakeindfitting van roestvrij staal 316 (1,4401).

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle nVent-merken en -logo's zijn eigendom van of in licentie gegeven door nVent Services GmbH of haar gelieerde ondernemingen. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. nVent behoudt zich het recht voor om specificaties zonder kennisgeving te wijzigen.

Dit document is door het systeem gegenereerd.

