

Raamdeur, ADT



De elektrische componenten kunnen worden bekeken terwijl de deur gesloten is. Deze zorgt ervoor dat onbevoegde personen geen toegang hebben en dat de bescherming tegen binnendringing van stof en vocht wordt gehandhaafd.

KENMERKEN

Omschrijving: Ter vervanging van de standaard deur, geeft goed zicht op de gemonteerde apparatuur in de kast. Alle opties van het slotenprogramma kunnen worden toegepast.

Materiaal: 1,2 mm plaatstaal / 1,5 mm voor behuizingen met een hoogte of breedte van 500 mm of meer / 2 mm voor behuizingen met een hoogte of breedte van 800 mm of meer. Voorzien van transparant 3 mm acrylaatruit.

Afwerking: Structuur poedercoating, RAL 7035.

Beschermingsklasse: Overeenkomstig IP 55.

Verpakkingseenheid: Per stuk.

Kleur: Lichtgrijs
Materiaal: Plaatstaal
Afwerking: Gepoedercoat
Kleurcode: RAL 7035

SPECIFICATIES

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Dikte	Aantal vergrendelingen	Venstergrootte
ADT06040R5	595mm	394mm	15mm	1.5mm	2	459 x 243mm
ADT12060R5	1195mm	595mm	15mm	2mm	1	1059 x 427mm
ADT04030R5	395mm	294mm	15mm	1.2mm	1	259 x 143mm
ADT06060R5	595mm	595mm	15mm	1.5mm	2	459 x 443mm
ADT10080R5	995mm	795mm	15mm	2mm	1	859 x 627mm
ADT04040R5	395mm	394mm	15mm	1.2mm	1	259 x 143mm
ADT03030R5	295mm	294mm	15mm	1.2mm	1	159 x 143mm
ADT06050R5	595mm	495mm	15mm	1.5mm	2	459 x 343mm
ADT12080R5	1195mm	795mm	15mm	2mm	1	1059 x 627mm
ADT07050R5	695mm	495mm	15mm	1.5mm	2	559 x 343mm

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Dikte	Aantal vergrendelingen	Venstergrootte
ADT05030R5	495mm	294mm	15mm	1.5mm	1	359 x 143mm
ADT05040R5	495mm	394mm	15mm	1.5mm	1	359 x 243mm
ADT10060R5	995mm	595mm	15mm	2mm	1	859 x 427mm
ADT08060R5	795mm	595mm	15mm	2mm	2	659 x 443mm
ADT03025R5	295mm	245mm	15mm	1.2mm	1	159 x 93mm

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

* 3 punts espagnolet-sluiting. Niet geschikt voor AFS.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE