

Klem voor lade van draadmand



De KBT-gootklem voor draadmand is een eenvoudig te installeren, tijdbesparende oplossing voor het stevig bevestigen van een draadmandgoot aan een stut. Plaats de draadgoot eenvoudig op het stut-montageprofiel, plaats de KBT-clip over de goot heen op de gewenste plaats, knijp de KBT in en schuif hem op zijn plaats om de aansluiting te voltooien - zo eenvoudig is het! De installatie wordt uitgevoerd zonder gereedschap of ander bevestigingsmateriaal. Met de KBT gootklem voor draadmand is ook weer een tijdbesparende oplossing ontworpen om aannemers te helpen projecten sneller, gemakkelijker en efficiënter uit te voeren.

KENMERKEN

Bevestigt draadkabelgoot aan strut-montageprofiel zonder extra bevestigingsmateriaal

Geen gereedschap nodig

SPECIFICATIES


Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Afwerking	Draadgrootte	Lengte (L)	Breedte (W)
KBT	170011	Verenstaal	nVent CADDY Armour	4 - 8 mm	74mm	16 mm

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Gebruik twee clips per stutprofielsteun voor draadgoten tot 12" (300 mm). Gebruik drie clips per stutprofielsteun voor draadgoten tot 18" (457 mm) en voeg één clip per strut-profielsteun toe voor elke verdere 6" (150 mm) gootbreedte.

Geen draagvermogen, uitsluitend voor positionering.

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

