


EuropacPRO-afdekplaat voor bouten aan zijpaneel



Een afdekplaat wordt gebruikt voor elektromagnetische afscherming of als mechanische bescherming. Het deksel kan op het zijpaneel worden geschroefd.

KENMERKEN

Voor variabele positionering van horizontale rails, bijv. voor PCB's met standaardformaten

Perforatiegraad 58%

Geschikt voor gebruik met alle horizontale rails

Materiaal:	Aluminium
Producttype:	Afdekplaat
Productserie:	EuropacPRO
Afwerking:	Geëloxeerd
Type:	Geperforeerd
Werkt met:	Subracks



SPECIFICATIES

Catalogusnummer	Rekbreedte	Diepte	Hoeveelheid in verpakking	Verpakkingseenheid	Aanhaalmoment
24560-066	42HP	295mm	2	Paar	2.1N·m
24560-078	84HP	175mm	2	Paar	2.1N·m
24560-064	42HP	175mm	2	Paar	2.1N·m
24560-073	63HP	295mm	2	Paar	2.1N·m
24560-079	84HP	235mm	2	Paar	2.1N·m
24560-080	84HP	295mm	2	Paar	2.1N·m
24560-063	84HP	275mm	2	Paar	
24560-065	42HP	235mm	2	Paar	2.1N·m
24560-072	63HP	235mm	2	Paar	2.1N·m

Catalogusnummer	Rekbreedte	Diepte	Hoeveelheid in verpakking	Verpakkingseenheid	Aanhaalmoment
24560-081	84HP	355mm	2	Paar	2.1N·m
24560-082	84HP	415mm	2	Paar	2.1N·m
24560-071	63HP	175mm	2	Paar	2.1N·m
24560-083	84HP	475mm	2	Paar	2.1N·m
24560-061	42HP	275mm	2	Paar	
24579-090	42HP	277.75mm	2	Paar	2.1N·m
24579-092	84HP	277.75mm	2	Paar	2.1N·m
24560-062	63HP	275mm	2	Paar	

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE