


Voorframe voor EMC-afscherming voor horizontale kaartmontage



Voorframe-installatie zorgt voor contact tussen subracks en eenheden. Deze moet worden gebruikt als een klant een montageset voor horizontale printplaten heeft geselecteerd.

KENMERKEN

Voorframe-installatie zorgt voor contact tussen subracks en eenheden

Materiaal: Aluminium
Productserie: EuropacPRO
Producttype: Zijpaneel
Werkt met: Subracks



SPECIFICATIES

Catalogusnummer	Rekhoogte	Rekbreedte	Hoeveelheid in verpakking	Afwerking
24564-109	3U	20HP	1	Geanodiseerd, Geëloxeerd
24564-209	4U	28HP	1	Geanodiseerd, Geëloxeerd

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

H=128,40 mm, h1=h2= 13,23 mm.

EMC-contactstrip, roestvrij staal, zie subeenheden/voorpanelen.

Bestel accessoires afzonderlijk.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent

klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE