

Voorpaneel PMC Mezzanine, niet afgeschermd



Het voorpaneel van de tussenverdieping is aangebracht in de uitsparingen van het PMC-voorpaneel. Beschikbaar in verschillende behandelingen.

KENMERKEN

Het voorpaneel van de tussenverdieping is aangebracht in de uitsparingen van het PMC-voorpaneel

EMC-afscherming met geleidende O-ring



SPECIFICATIES

Table 1/3

Catalogusnummer	Type	Type accessoire	Montage	EMC-afscherming	Type pakking	Materiaal
20835-899	Mezzanine-frontpaneel	Frontpaneel	Vastgeklikt	Nee (achteraf te monteren)	O-ring EMC	Aluminium
20835-896	Frontpaneel zonder handgreep		Opschroefbare voorzijde	Nee (achteraf te monteren)		Zink
20835-929	Frontpaneel zonder handgreep		Opschroefbare voorzijde	Nee (achteraf te monteren)		Zink
20835-931	Frontpaneel zonder handgreep		Opschroefbare voorzijde	Nee (achteraf te monteren)		Zink

Table 2/3

Catalogusnummer	Afwerking voorzijde	Afwerking achterzijde	Behandelde randen	Hoogte	Breedte	Voldoet aan
20835-899	Geanodiseerd	Geleidend	Ja	74mm	12.7m m	PMC Mezzanine, IEEE P1386
20835-896	Geanodiseerd	Geanodiseerd	Nee	74mm	12.7m m	PMC Mezzanine, IEEE P1386

Catalogusnummer	Afwerking voorzijde	Afwerking achterzijde	Behandelde randen	Hoogt e	Breed te	Voldoet aan
20835-929	Verchroomd	Verchroomd	Ja	74mm	12.7m m	PMC Mezzanine, IEEE P1386
20835-931	Geanodiseerd	Geleidend	Nee	74mm	12.7m m	PMC Mezzanine, IEEE P1386

Table 3/3

Catalogusnummer	Diepte	Hoeveelheid in verpakking	Afwerking
20835-899	2.5mm	10	Geanodiseerd
20835-896		10	
20835-929		10	
20835-931		10	

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff

