

RatiopacPRO/-Air kantelhendel

Kantelbare handgrepen.


KENMERKEN

Instelbaar in stappen van 30°

Achteraf te monteren zonder mechanisch gereedschap op de behuizing

Statisch draagvermogen 30 kg

Met de handgreep heeft een gebruiker een beter zicht op de voorzijde van de behuizing in geval van desktopgebruik



Materiaal: Aluminium; ABS
Productserie: RatiopacPRO; RatiopacPRO air
Producttype: Greep
Werkt met: Omkastingen



SPECIFICATIES

Catalogusnummer	Rekbreedte	Hoeveelheid in verpakking	Type handgreep	Kleur	Afwerking
24571-320	42HP	1	Opklapbare handgreep	Zilver	Gepoedercoat
24571-321	63HP	1	Opklapbare handgreep	Zilver	Gepoedercoat
24571-322	84HP	1	Opklapbare handgreep	Zilver	Gepoedercoat

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Kan niet worden gebruikt in combinatie met voorhandgrepen.

Montageset is vereist voor draaggreep voor tip-up, afzonderlijk bestellen.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff

