


Adapterbeugel voor Varistar CP Deco Frame



Adapterbeugels zijn handig bij het monteren van schuifrails en legplaten voor een nopen frame Varistarkast met deco-frame.

KENMERKEN

Voor het monteren van schuifrails en legplaten in Varistar Deco

Producttype: Beugel
Materiaal: Staal



SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Rekhoogte	Hoogte	Hoeveelheid in verpakking	Kleur	Kleurcode	Afwerking
23130-231	29U	1400mm	2	Lichtgrijs	RAL 7035	Gepoedercoat
23130-223	38U	1800mm	2	Zwartgrijs	RAL 7021	Gepoedercoat
23130-224	42U	2000mm	2	Zwartgrijs	RAL 7021	Gepoedercoat
23130-225	47U	2200mm	2	Zwartgrijs	RAL 7021	Gepoedercoat
23130-222	33U	1600mm	2	Zwartgrijs	RAL 7021	Gepoedercoat
23130-230	24U	1200mm	2	Lichtgrijs	RAL 7035	Gepoedercoat
23130-232	33U	1600mm	2	Lichtgrijs	RAL 7035	Gepoedercoat
23130-221	29U	1400mm	2	Zwartgrijs	RAL 7021	Gepoedercoat
23130-233	38U	1800mm	2	Lichtgrijs	RAL 7035	Gepoedercoat
23130-234	42U	2000mm	2	Lichtgrijs	RAL 7035	Gepoedercoat
23130-220	24U	1200mm	2	Zwartgrijs	RAL 7021	Gepoedercoat
23130-235	47U	2200mm	2	Lichtgrijs	RAL 7035	Gepoedercoat

Table 2/2

Catalogusnummer	Type	Breedte	Werkt met
23130-231	Deco-framesteun	600mm	Behuizing
23130-223	Deco-framesteun	600mm	Behuizing, Varistar CP
23130-224	Deco-framesteun	600mm	Behuizing, Varistar CP
23130-225	Deco-framesteun	600mm	Behuizing, Varistar CP
23130-222	Deco-framesteun	600mm	Behuizing, Varistar CP
23130-230	Deco-framesteun	600mm	Behuizing
23130-232	Deco-framesteun	600mm	Behuizing
23130-221	Deco-framesteun	600mm	Behuizing, Varistar CP
23130-233	Deco-framesteun	600mm	Behuizing
23130-234	Deco-framesteun	600mm	Behuizing
23130-220	Beugel	600mm	Varistar, Varistar CP
23130-235	Deco-framesteun	600mm	Behuizing

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE