

Deurmontageprofielen, MMDP



Deze montageprofielen zorgen ervoor dat de deur van de behuizing niet buigt en dat elektrische componenten en andere accessoires eenvoudig kunnen worden gemonteerd.

KENMERKEN

Omschrijving: Voor versteviging van de deur en voor meer montagemogelijkheden. Te monteren aan de binnenzijde van de deur, op de M6 stiflasbouten. Voorzien van 10 mm gatenpatroon. Deze deurprofielen kunnen niet worden gebruikt in combinatie met de reeks AFS-kasten.

Materiaal: 1.2 mm gegalvaniseerd plaatstaal.

Afmeting: 15 x 14 mm.

Verpakkingseenheid: 1 Paar, inclusief bevestigingsmateriaal.

Opmerking: Plaatstalen wandmontagebehuizingen van 600 mm en hoger worden standaard met MMDP-deurprofielen geleverd. Voor roestvaststalen wandmontagebehuizingen moeten de profielen als accessoire worden besteld.

Materiaal: Plaatstaal
Afwerking: Gegalvaniseerd
Dikte: 1.2mm

SPECIFICATIES

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Productserie	Materiaal behuizing
MMDP100	938mm	15mm	14mm	Wandmontage, Human Machine Interface	Plaatstaal
MMDP120	1138mm	15mm	14mm	Wandmontage, Human Machine Interface	Plaatstaal
MMDP040	338mm	15mm	14mm	Wandmontage, Human Machine Interface	Plaatstaal
MMDP050	438mm	15mm	14mm	Wandmontage, Human Machine Interface	Plaatstaal
MMDP060	538mm	15mm	14mm	Wandmontage, Human Machine Interface	Plaatstaal
MMDP080	738mm	15mm	14mm	Wandmontage, Human Machine Interface	Plaatstaal
MMDP140	1338mm	15mm	14mm	Wandmontage, Human Machine Interface	Plaatstaal
MMDP070	638mm	15mm	14mm	Wandmontage, Human Machine Interface	Plaatstaal

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Niet geschikt voor AFS.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



©2026 nVent. Alle nVent-merken en -logo's zijn eigendom van of in licentie gegeven door nVent Services GmbH of haar gelieerde ondernemingen. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. nVent behoudt zich het recht voor om specificaties zonder kennisgeving te wijzigen.

Dit document is door het systeem gegenereerd.