

H2Omit ventilatieopeningen



H2Omit Vent Drains allow accumulated water to drain out the bottom of an enclosure. The UL-approved vent drains also function as an air pressure equalizer, reducing the harmful effects of temperature-induced vacuums that could pull water and moisture into the enclosure.

INDUSTRIENORMEN

UL 508A Listed; Type 4, 4X; File No. E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 4, 4X; File No. E61997

Maintains UL/cUL Type 4, 4X rating when properly installed on a UL/cUL Type 4 or 4X enclosure.

NEMA/EEMAC Type 4, 4X

IEC 60529, IPx6

KENMERKEN

Eén richting mechanische uitschakeling wanneer de druk gelijk is. Voorkomt dat water en verontreinigingen de behuizing binnen kunnen dringen

Vermindert corrosie die de levensduur van interne elektrische en elektronische componenten kan beperken

Uses gravity to remove collected liquids

Installs in a 7/8-inch hole in the bottom of enclosure with provided nut or in a 1/2-inch NPT/NPS threaded conduit hub

Installs in the bottom of mild steel, aluminum, stainless steel or non-metallic enclosures

Maintains the enclosure UL Type rating when properly installed

Stainless Steel Vent Drain

Corrosion-resistant polyester material with a Type 304 stainless steel sleeve

Non-Metallic Drain Vent

Corrosion-resistant polyester material

2.00-inch long x 1.25-inch outside diameter

SPECIFICATIES

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Materiaal	Afwerking	Kleur
AVDR4NM	67mm	32mm	32mm	Polyester	Glad mat	Grijs
AVDR4SS4	67mm	35mm	35mm	Roestvrij staal 304	Geborsteld	

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



©2026 nVent. Alle nVent-merken en -logo's zijn eigendom van of in licentie gegeven door nVent Services GmbH of haar gelieerde ondernemingen. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. nVent behoudt zich het recht voor om specificaties zonder kennisgeving te wijzigen.

Dit document is door het systeem gegenereerd.