

Brede montageplaten, MPW



De extra brede montageplaat biedt meer montageruimte en kan volledig worden uitgerust voordat deze wordt aangebracht in de behuizing. Kan via de zijkant van de behuizing worden aangebracht, omdat de opening aan de zijkant van de behuizing breder is dan aan de voorkant.

KENMERKEN

Omschrijving: Creëert een installatieoppervlak over de volledige breedte van de kast. Eenvoudige installatie door gebruik te maken van het zijdelings invoerprofiel MTS. Nominale breedte staat gelijk aan kastbreedte. Bij het koppelen van kasten kunnen de MPW's gecombineerd in positie gegleden worden als één montageoppervlakte. Kan niet gemonteerd worden in de achterste positie.

Materiaal: 3 mm gegalvaniseerd plaatstaal.

Verpakkingseenheid: Per stuk, inclusief bevestigingsmateriaal.

Montagevoorschriften: Voeg MTS geleidingsprofiel toe. De MPW past alleen in de MCS/MCD/MCSS/MCDS behuizingen.

Dikte: 3mm
Afwerking: Gegalvaniseerd
Materiaal: Plaatstaal

SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Materiaal behuizing
MPW1408	1400mm	800mm	25mm	Plaatstaal
MPW1406	1400mm	600mm	25mm	Plaatstaal
MPW2006	2000mm	600mm	25mm	Plaatstaal
MPW2010	2000mm	1000mm	25mm	Plaatstaal
MPW2012	2000mm	1200mm	25mm	Plaatstaal
MPW1606	1600mm	600mm	25mm	Plaatstaal
MPW2008	2000mm	800mm	25mm	Plaatstaal
MPW1412	1400mm	1200mm	25mm	Plaatstaal

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Materiaal behuizing
MPW2016	2000mm	1600mm	25mm	Plaatstaal
MPW1206	1200mm	600mm	25mm	Plaatstaal
MPW2005	2000mm	500mm	25mm	Plaatstaal
MPW1816	1800mm	1600mm	25mm	Plaatstaal
MPW1608	1600mm	800mm	25mm	Plaatstaal
MPW1812	1800mm	1200mm	25mm	Plaatstaal
MPW1208	1200mm	800mm	25mm	Plaatstaal
MPW1805	1800mm	500mm	25mm	Plaatstaal
MPW1810	1800mm	1000mm	25mm	Plaatstaal
MPW1212	1200mm	1200mm	25mm	Plaatstaal
MPW1806	1800mm	600mm	25mm	Plaatstaal
MPW1612	1600mm	1200mm	25mm	Plaatstaal

Table 2/2

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Materiaal behuizing
MPW1808	1800mm	800mm	25mm	Plaatstaal

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

* 1600 mm brede montageplaten worden als twee 800 mm brede montageplaten geleverd.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE