


LHX+ regeleenheid



De regeleenheid verrijkt de LHX+. Deze wordt aangesloten op de LHX+-sensoren en de gemotoriseerde koelvloeistofklep 23130-607. Hierdoor kan de koeler de koelvloeistofstroom regelen op basis van een instelwaarde voor de temperatuur van de gekoelde (toevoer)lucht. Het biedt geavanceerde functionaliteit voor bewaking op afstand en diverse instellingsfuncties.

KENMERKEN

Regeling van de koelvloeistofstroom op basis van de instelwaarde voor de temperatuur van de gekoelde lucht (toevoer). Meer bedieningsfuncties met waterregelingspakket

Aparte, compacte 19" Regeleenheid zonder losse draden in het bovenste deel van de kast

Duidelijk gemarkeerde plug & play-sensoraansluitingen

Materiaal: Staal
Producttype: Regeleenheid
Rekhoogte: 2U

SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Hoogte	Diepte	Werkt met	Hoeveelheid in verpakking	Kleur	Kleurcode
23130-664	88mm	220mm	Varistar, Varistar CP	1	Zwartgrijs	RAL 7021
23130-668	88mm	220mm	Varistar, Varistar CP	1	Zwartgrijs	RAL 7021

Table 2/2

Catalogusnummer	Afwerking	Ingangsspanning AC	Breedte
23130-664	Aluminium-verzinkt	100 – 260V	439.5mm
23130-668	Aluminium-verzinkt	230V	439.5mm

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Optioneel extern beeldscherm.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en

waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff

