

Rack Safety Plus, 3 u, 120 V AC



KENMERKEN

19?, 3 u voedingseenheid met noodstopfunctie

Leveret netvoeding aan elektrische of elektronische apparaten als centrale stroomschakelaar

120 V fase-naar-nulleider netingang

AC-uitgangen met verschillende typen connectoren, geschakeld met een AAN/UIT-schakelaar

Permanente AC-uitgangen (service)

Alle uitgangen worden beschermd door stroomonderbrekers

De noodstopfunctie voldoet aan de eisen van en 60947-5-1 en en 60204-1 en is vandalismebestendig

Er kan een extra externe noodstopknop op het systeem worden aangesloten

UL in behandeling

Functie:	Noodstop
Inschakelstroombegrenzer:	Nee
Aardlekschakelaar:	Nee
Afdekking van de stroomonderbreker:	Nee
Werkt met:	Varistar CP; Novastar
Type accessoire:	Accessoires voor stroomverdeling

SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Producttype	Ingangsspanning AC	Aantal fasen	EMC-filter	Overspanningsbeveiliging	Rekhoogte
21272-004	Stroomverdelers	120V	1	Nee	Nee	3U
21272-002	Stroomverdelers	120V	1	Ja	Ja	3U

Table 2/2

Catalogusnummer	Type fitting	Hoeveelheid in verpakking
21272-004	NEMA 5-15R	1
21272-002	NEMA 5-15R, NEMA 5-20R	1

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Raadpleeg voor de exacte configuratie van optionele functies en voorbeeldconfiguratie de tabel met geleverde items(s).

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE