

Utstanset Festeklammer av Metall, Brannklassifisert, 16 Kabel



KATALOGNUMMER

PKM16H6IN

FUNKSJONER

Inkludert pakning for E30 Brannklassifisert, I samsvar med DIN 4102-12

Enkelt å anvende ved mindre kabeldimensjoner

Fjærstålklips som beholder formen etter montasjen, og deretter gir plass for kablene å bli montert

Avrundede kanter hjelper med å unngå skade på kabler

Kablene som er ryddig installert, sørger for en stabil drift og et profesjonelt utseende

Lav profiler tillater enkel montasje der det er mangel på plass



PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 182049

Materiale: Fjærstål

Overflate: NVent CADDY-armering

Hullstørrelse (HS): 7.2 mm



Lengde (L): 233.5mm

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Brannklassifiseringstest utført med kabeltyper listet. Ekvivalent halogenfri sikkerhetskabel kan brukes i henhold til nasjonale retningslinjer.

Datakabelkapasitet for E30-brannklasse				
Eucasafe JE-H(St) Bd FE 180 E30				
Delenummer	Antall ledningspar	Ledningsdiameter	Kabeldiameter	Antall kabler
PKM10H6IN	2	0.8 mm	6.6 mm	14 Maks
	4	0.8 mm	8.8 mm	10 Maks
PKM16H6IN	2	0.8 mm	6.6 mm	24 Maks
	4	0.8 mm	8.8 mm	18 Maks

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221
Alternativ 1 –
Kundeservice
Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrike:
+33 800 901 793

Europa

Tyskland:
800 1890272
Andre land:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle nVent-merker og -logoer er eid eller lisensiert av nVent Services GmbH eller dets datterselskaper. Alle andre varemerker eies av de respektive eierne. nVent forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten forvarsel.

Dette dokumentet er systemgenerert.

nVent.com/ENDDT

