


SNSW-flensmoer, M10 aansl., 42,4 mm Diameter

CATALOGUSNUMMER

SNSWM10



KENMERKEN

Ideaal voor retrofit-projecten, zoals trapeze installaties, waarbij demontage van het draagsysteem niet gewenst is

Gebruik als draadstopper bij het installeren van nVent CADDY Rod Lock-assemblages

Kan eenvoudig worden geïnstalleerd, verwijderd en verplaatst naar elke gewenste locatie op de draadstang

Kant-en-klaar voor gebruik uit de verpakking en zonder noodzaak tot het gebruik van meerdere onderdelen aan standaard materialen

Werkt als een combinatie van een zeskantmoer en een platte sluitring

De sluitring is breed genoeg voor gebruik met standaard strut montage profielen

PRODUCTKENMERKEN

Artikelnummer: 390102

Materiaal: Staal

Afwerking: Elektrolytisch verzinkt

Veiligheidsfactor statische belasting: 3:01

Staafmaat (RS): 10

Diameter (Ø): 42.4 mm

Hoogte (H): 20mm

Sleutelmaat: 20 mm



Flensdikte (FT): 6.5 mm

Statische belasting: 1557N

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Uitsluitend voor gebruik met normale en met elektrolytisch verzinkte bevestigingselementen.

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische

ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle nVent-merken en -logo's zijn eigendom van of in licentie gegeven door nVent Services GmbH of haar gelieerde ondernemingen. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. nVent behoudt zich het recht voor om specificaties zonder kennisgeving te wijzigen.

Dit document is door het systeem gegenereerd.

