

Kabelklemmen, CAC

De kabelklemmen zetten kabels vast op hun plaats, en nemen alle externe druk weg, waardoor schade aan de apparatuur wordt voorkomen.


KENMERKEN

Omschrijving: Voor de bevestiging van inkomende kabels op de trekontlastingsrails CAB en CABP. Houdt de kabel in positie en ondersteunt het gewicht.

Materiaal: Verzinkt plaatstaal.

Verpakkingseenheid: 25 klemmen.

Montagevoorschriften: Voeg CAB/CABP toe voor montage van CAC-kabelklemmen.



Dikte: 2mm
Materiaal: Plaatstaal
Afwerking: Verzinkt

SPECIFICATIES

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Materiaal behuizing	Productserie	Kabeldiameterbereik
CAC0612	64mm	25mm	19mm	Plaatstaal, Roestvrij staal	Vrijstaand	6 – 12mm
CAC1014	64mm	25mm	19mm	Plaatstaal, Roestvrij staal	Vrijstaand	10 – 14mm
CAC1216	64mm	25mm	19mm	Plaatstaal, Roestvrij staal	Vrijstaand	12 – 16mm
CAC1418	64mm	25mm	19mm	Plaatstaal, Roestvrij staal	Vrijstaand	14 – 18mm
CAC1822	64mm	25mm	19mm	Plaatstaal, Roestvrij staal	Vrijstaand	18 – 22mm
CAC3842	64mm	25mm	19mm	Plaatstaal, Roestvrij staal	Vrijstaand	38 – 42mm
CAC3438	64mm	25mm	19mm	Plaatstaal, Roestvrij staal	Vrijstaand	34 – 38mm
CAC2226	64mm	25mm	19mm	Plaatstaal, Roestvrij staal	Vrijstaand	22 – 26mm
CAC2630	64mm	25mm	19mm	Plaatstaal, Roestvrij staal	Vrijstaand	26 – 30mm
CAC4246	64mm	25mm	19mm	Plaatstaal, Roestvrij staal	Vrijstaand	42 – 46mm
CAC5864	64mm	25mm	19mm	Plaatstaal, Roestvrij staal	Vrijstaand	58 – 64mm
CAC3034	64mm	25mm	19mm	Plaatstaal, Roestvrij staal	Vrijstaand	30 – 34mm

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE