

Kabelspole for nVent-kabelforbindelse med kabeltilkobling



FUNKSJONER

Brukes for å installere tilpassede lengder på kabelen med to låseenheter

Spole med nVent CADDY Speed Link-stålvaier

Stålvaieren er laget av syv bunter med 19 tråder med flyvaier i stål

Materiale: Stål
Overflate: Varmegalvanisert

SPESIFIKASJONER

Katalognummer	Artikkelnummer	Diameter for kabeltråd	Lengde på kabeltråd	Vinkel (a)
SLC6CTO	196819	6 mm		60 ° Max
SLC6L50	196821	6 mm	50m	60 ° Max

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER


Statisk belastning 1 representerer en punktbelastning på midten av ledningsinstallasjonen. Statisk belastning 2 representerer en belastning fordelt på to- eller tre punkter på ledningsinstallasjonen. Statisk belastning 3 representerer en belastning fordelt på fire- eller flere punkter på ledningsinstallasjonen.

Oppheng av stålwire, må bli forspent med bruk av spesielt verktøy for bæreline stramming.

Kutt-på-bestilling (CTO)-lengder kan bestilles i mål på hele meter.

Montert horisontal		
Forspent	1,000 N	450 N
Statisk belastning 1 (F1)	490 N	590 N
Statisk belastning 2 (F2)	880 N	1080 N
Statisk belastning 3 (F3)	980 N	1180 N
Montert vertikal		
Statisk belastning 4 (F4)	4,440 N	

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221
Alternativ 1 –
Kundeservice
Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrike:
+33 800 901 793

Europa

Tyskland:
800 1890272
Andre land:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle nVent-merker og -logoer er eid eller lisensiert av nVent Services GmbH eller dets datterselskaper. Alle andre varemerker eies av de respektive eierne. nVent forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten forvarsel.

Dette dokumentet er systemgenerert.

nVent.com/ENDDT

