

Wisselplaten, ALIS



Een flexibele oplossing die de mogelijkheid biedt tot verschillende vergrendelopties om de toegang tot de behuizing te beperken.

KENMERKEN

Omschrijving: Binnenwerk ter vervanging van het standaard dubbelbaard 3 mm binnenwerk in het standaard ALLS503 slot.

Materiaal: Zamak verchroomd.

Verpakkingseenheid: Per stuk.

Afwerking: Verchroomd

Materiaal: Zamak

SPECIFICATIES

Catalogusnummer	Artikelnummer	Diepte	Productserie	Diameter	Materiaal behuizing	Sleuteltype
ALIS525	ALIS525	27.6mm	Wandmontage	15.8mm	Plaatstaal	Vierkant 8 mm
ALIS523	ALIS523	27.6mm	Wandmontage	15.8mm	Plaatstaal	Vierkant 7 mm
ALIS505	ALIS505	27mm	Wandmontage	15.8mm	Plaatstaal	Dubbele bit 5 mm
ALIS524	ALIS524	27.6mm	Wandmontage	15.8mm	Plaatstaal	Driehoek 8 mm
ALIS503	ALIS503	27mm	Wandmontage	15.8mm	Plaatstaal	Dubbele bit 3 mm
ALIS528	ALIS528	25mm	Wandmontage	15.8mm	Plaatstaal	Met sleuven 2x4 mm

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Niet geschikt voor AFS.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk

letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Alle nVent-merken en -logo's zijn eigendom van of in licentie gegeven door nVent Services GmbH of haar gelieerde ondernemingen. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. nVent behoudt zich het recht voor om specificaties zonder kennisgeving te wijzigen.

Dit document is door het systeem gegenereerd.