

Vergrendelingssysteem voor hefhendels, LHC



Het binnenwerk en de cilinders kunnen onafhankelijk worden gemonteerd in de hefgreep, wat betekent dat er veel combinaties mogelijk zijn. Zo hoeven er minder hendels op voorraad te worden gehouden.

KENMERKEN

Omschrijving: Half profiel cilindersloten. Te gebruiken in combinatie met zwenkgrepen LHC.

Verpakkingseenheid: 1 stuk.

Kleur: Zwartgrijs

Afwerking: Glad mat

SPECIFICATIES

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Sleuteltype	Sleutelcode	Cilindertype
LHC534	37mm	23mm	41mm	Adapter voor andere half profiel cilinders (DIN18252)		Half
LHC5213121E	37mm	23mm	41mm	Ronis	3121E	Half
LHC526	37mm	23mm	41mm	Driehoek 7 mm		Rond
LHC527	37mm	23mm	41mm	Driehoek 8 mm		Rond
LHC528	37mm	23mm	41mm	Dubbele bit 3 mm		Rond
LHC524	37mm	23mm	41mm	Vierkant 8 mm		Rond
LHC531	37mm	23mm	41mm	Binnenwerk bit 2x4 mm		Rond
LHC536	37mm	23mm	41mm	Push button only		Rond
LHC5212132E	37mm	23mm	41mm	Ronis	2132E	Half
LHC523	37mm	23mm	41mm	Vierkant 7 mm		Rond
LHC533	37mm	23mm	41mm	Cilindernummer E1 (VW), exclusief sleutel		Half
LHC529	37mm	23mm	41mm	Dubbele bit 5 mm		Rond
LHC535	37mm	23mm	41mm	Adapter voor ASSA Abloy- en TrioVing-cilinders		Half
LHC521	37mm	23mm	41mm	Ronis	C21323	Half
LHC522	37mm	23mm	41mm	Ronis	C21323	Rond
LHC530	37mm	23mm	41mm	Daimler Benz		Rond

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

* Andere sleutelnummers op aanvraag leverbaar. ** Sleutelnummers 333, 1333, EK333 en GX130 zijn identiek. *** Bestel een aparte sleutel LSMK bij vierkant 8mm en driehoek 8mm.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE