


Die Cast voet



De tip?omhoog voeten van aluminium gegoten materiaal maken montage op de bodemplaat van een behuizing mogelijk. Beschikbaar met of zonder kantelfunctie. Kleur RAL 9006 Wit Aluminium.

KENMERKEN

De plaatsing van de behuizing wordt bevestigd door rubberen antislipinzetstukken

Kan worden gebruikt in plaats van standaard voeten

Draagvermogen: 50 kg per voet, max. gewicht 40 kg

Montagegaten zijn aangebracht in de onderste afdekking van de behuizingen

Kleur:	Zilver
Materiaal:	Aluminium
Productserie:	RatiopacPRO; RatiopacPRO air; CompacPRO; PropacPRO; Inpac
Producttype:	Voet
Werkt met:	Omkastingen



SPECIFICATIES

Catalogusnummer	Hoeveelheid in verpakking	Kleurcode	Type
10603-001	1	RAL 9006	Voet, Wihout Tip-up
10603-002	1	RAL 9006	Voet, Met Tip-up

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Levering vindt plaats in veelvouden van standaardverpakkingen. De prijs is per afzonderlijk item.

Houd er rekening mee dat leveringen kunnen worden uitgevoerd in de vermelde SPQ's (SPQ, bijv. 5 stuks, 10 stuks, 50 stuks, enz.). Afwijkende bestelhoeveelheden (bijv. 2 stuks) kunnen worden gewijzigd in de volgende mogelijke leveringshoeveelheid = Standard Pack Quantity.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff

