


EuropacPRO-afdekplaat, universeel



Een afdekplaat wordt gebruikt voor elektromagnetische afscherming of als mechanische bescherming. De kap kan worden gebruikt is dat er niet-standaard planken in de subrack worden gemonteerd.

KENMERKEN

De afscherming wordt geleverd door optionele roestvrijstalen EMC-pakkingen, tussen de afdekplaat en het zijpaneel

Voor variabele positionering van horizontale rails, bijvoorbeeld voor PCB's met niet-standaardformaten

Perforatiegraad 58%

Geschikt voor gebruik met alle horizontale rails

Materiaal:	Aluminium
Producttype:	Afdekplaat
Productserie:	EuropacPRO
Afwerking:	Geëloxeerd
Werkt met:	Subracks
Type:	Universeel



SPECIFICATIES

Catalogusnummer	Rekbreedte	Diepte	Hoeveelheid in verpakking	Verpakkingseenheid
24560-041	63HP	175mm	2	Paar
24560-031	42HP	175mm	2	Paar
24560-056	84HP	475mm	2	Paar
24560-033	42HP	295mm	2	Paar
24560-055	84HP	415mm	2	Paar
24560-042	63HP	235mm	2	Paar
24560-054	84HP	355mm	2	Paar
24560-053	84HP	295mm	2	Paar
24560-043	63HP	295mm	2	Paar
24560-051	84HP	175mm	2	Paar
24560-032	42HP	235mm	2	Paar

Catalogusnummer	Rekbreedte	Diepte	Hoeveelheid in verpakking	Verpakkingseenheid
24560-052	84HP	235mm	2	Paar

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Daarnaast zijn 4 contactstrips per steunbeugel vereist om de afdekking aan de horizontale rail te bevestigen.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE