

# RatiopacPRO/-Air kantelhendel

Kantelbare handgrepen.

## KENMERKEN

Instelbaar in stappen van 30°

Achteraf te monteren zonder mechanisch gereedschap op de behuizing

Statisch draagvermogen 30 kg

Met de handgreep heeft een gebruiker een beter zicht op de voorzijde van de behuizing in geval van desktopgebruik



**Materiaal:** Aluminium; ABS  
**Werkt met:** Omkastingen  
**Producttype:** Greep  
**Productserie:** RatiopacPRO; RatiopacPRO air



## SPECIFICATIES

| Catalogusnummer | Rekbreedte | Hoeveelheid in verpakking | Type handgreep       | Kleur  | Afwerking    |
|-----------------|------------|---------------------------|----------------------|--------|--------------|
| 24571-320       | 42HP       | 1                         | Opklapbare handgreep | Zilver | Gepoedercoat |
| 24571-322       | 84HP       | 1                         | Opklapbare handgreep | Zilver | Gepoedercoat |
| 24571-321       | 63HP       | 1                         | Opklapbare handgreep | Zilver | Gepoedercoat |

## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Kan niet worden gebruikt in combinatie met voorhandgrepen.

Montageset is vereist voor draaggreep voor tip-up, afzonderlijk bestellen.

## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

#### North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**