


3000 Beam Clamp Kit

FUNKSJONER

System for standard belastning

Inkluderer klemme og U-kanal



Materiale: Stål
Overflate: Elektrogalvanisert

SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Lengde (L)	Høyde (H)	Bredde (W)	Tykkelse (T)
3300EG	570410	1319890	300mm	15 mm	30 mm	2.5 mm
3400EG	570420	1319891	400mm	15 mm	30 mm	2.5 mm
3500EG	570430	1319892	500mm	15 mm	30 mm	2.5 mm
3600EG	570440	1319893	600mm	15 mm	30 mm	2.5 mm


Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Flenstykke (FT)	Hullstørrelse (HS)	Statisk belastning 1 (F1)	Statisk belastning 2 (F2)	Statisk belastning 3 (F3)
3300EG	570410	1319890	15 mm Max	13 mm	3700N	490N	390N
3400EG	570420	1319891	15 mm Max	13 mm	3700N	490N	390N
3500EG	570430	1319892	15 mm Max	13 mm	3700N	490N	390N

Katalognummer	Artikkelnnummer	E-nummer	Flenestykkerse (FT)	Hullstørrelse (HS)	Statisk belastning 1 (F1)	Statisk belastning 2 (F2)	Statisk belastning 3 (F3)
3600EG	570440	1319893	15 mm Max	13 mm	3700N	490N	390N

A:	40 mm
B.:	100 mm
C.:	150 mm
D:	25 mm
E:	31.5 mm
X:	10.5 x 25 mm
Skruediameter (Sc):	8
Dreiemoment (TQ):	30 N·m

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle nVent-merker og -logoer er eid eller lisensiert av nVent Services GmbH eller dets datterselskaper. Alle andre varemerker eies av de respektive eierne. nVent forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten forvarsel.

Dette dokumentet er systemgenerert.

