


EL LED skaplampe



Et LED-lys spesielt utformet for nVent HOFFMAN-skap. Verktøyfri montering reduserer monteringstiden. Enkel gjennomkabling basert på et plug-and-play-system. Modell på 24 V (DC).

FUNKSJONER

Beskrivelse: LED-skaplys spesielt utformet for nVent HOFFMAN-skap. Rask og verktøyfri montasje takket være et låsekroksystem utformet for å passe til 25 mm hullmønsteret på nVent HOFFMAN-skap. Kan monteres horisontalt eller vertikalt.

Please be advised that when using the clamp mechanism to mount these lights, they cannot be installed on the top rail of ProLine and ProLine G2 cabinet frames.

Fargetemperatur:	4000K
Driftstemperatur:	-20 to 55°C
Farge:	Svart
Lampetype:	LED
Lys farge:	Nøytral hvit
Materiale:	Plast
Overflate:	Glatt

SPESIFIKASJONER

Katalognummer	Høyde	Bredde	Dybde	Kontakttype	Lyseffekt	Effekt
EL1200M	76mm	315mm	48mm	NA	1200lm	12W
EL1200MS-BF	76mm	364mm	48mm	Type E	1200lm	12W
EL1200MS	76mm	364mm	48mm	SCHUKO, Type F	1200lm	12W
EL1200DS	76mm	364mm	48mm	SCHUKO, Type F	1200lm	12W
EL1200MS-CH	76mm	364mm	48mm	Type J	1200lm	12W
EL900DS-BF	76mm	364mm	48mm	Type E	900lm	9W
EL900DS-CH	76mm	364mm	48mm	Type J	900lm	9W
EL1200M24V	76mm	315mm	48mm	NA	1200lm	12W
EL1200MS-GB	76mm	364mm	48mm	Type G	1200lm	12W
EL1200DS-BF	76mm	364mm	48mm	Type E	1200lm	12W
EL900DS-US	76mm	364mm	48mm	Type B	900lm	9W

Katalognummer	Høyde	Bredde	Dybde	Kontakttype	Lyseffekt	Effekt
EL1200MS-US	76mm	364mm	48mm	Type B	1200lm	12W
EL1200DS-GB	76mm	364mm	48mm	Type G	1200lm	12W
EL1200DS-CH	76mm	364mm	48mm	Type J	1200lm	12W
EL1200D24V	76mm	315mm	48mm	NA	1200lm	12W
EL900DS	76mm	364mm	48mm	SCHUKO, Type F	900lm	9W
EL900D	76mm	314mm	48mm	NA	900lm	9W
EL1200DS-US	76mm	364mm	48mm	Type B	1200lm	12W
EL900DS-GB	76mm	364mm	48mm	Type G	900lm	9W

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE