

Svingrammer i full høyde, ESFC

En svingramme for 19-tommersutstyr som gir ekstra monteringsplass for slikt utstyr, og dessuten tilgang fra baksiden til festede komponenter og utstyr når den åpnes.



FUNKSJONER

Beskrivelse: Svingramme i full høyde for 19" komponenter som gjør det mulig å åpne venstre og høyre side. Kan brukes i stål, kombinerbare og kompakte skap. Hengsler som er utformet for å gi ekstra dybde. Justerbart topphengsel for firkantmontering av svingrammen. Stiv, W-format rammeprofil for tungt utstyr. Sinkbelagte 19" vertikale profiler for direkte jording av monterte komponenter. Standard utstyrt med 130° hengsler. Kan også monteres på siden av 600 mm dype gulvskap. For kombinerbare stålskap bruker du tverrgående støttestenger ESFB i kombinasjon med VBD om nødvendig. Justerbar i dybde i trinn på 12,5 mm.

Maks last: 1800N, leveres med selv posisjonerings enhet.

Lås: To 3 mm dobbel-bit lås.

Materiale: Zinkbelagt stål. Ramme: vertikale profiler, 2 mm, og horisontale profiler, 3 mm.

Pakning: 1 svingramme med hengsler.

Monterings krav: ESFC for 600 mm, 800 mm, 1000 mm og 1200 mm brede MultiFlex skap. Legg til ESFB for montering i et MultiFlex skap.

Tykkelse: 2mm
Materiale: Lakkert stål
Overflate: Sinkbelagt

SPESIFIKASJONER

Katalognummer	Høyde	Bredde	Dybde	Rackenheter	Kapslingsmateriale
ESFC316	1600mm	499mm	80mm	31U	Lakkert stål

Katalognummer	Høyde	Bredde	Dybde	Rackenheter	Kapslingsmateriale
ESFC456	2200mm	499mm	80mm	45U	Lakkert stål
ESFC406	2000mm	499mm	80mm	40U	Lakkert stål
ESFC276	1400mm	499mm	80mm	27U	Lakkert stål
ESFC366	1800mm	499mm	80mm	36U	Lakkert stål

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE