

Innerdører, ADIS

Skjermer og indikatorer kan monteres på en overflate i skapet og hindre uønsket tilgang ved å dekke over andre komponenter.

FUNKSJONER

Beskrivelse: For styringsenheter, målere, lamper osv. Hengsler kan monteres for venstre- eller høyreåpning (maskinering kreves). Lås: DIN 3 mm innlegg, dører på 800 mm og over har 2 låser. Anvendbar dybde mellom innvendig og ekstern dør: 35 mm, justerbar dybdeposisjon med AMG-tilbehør. Arbeidsområde: H-55, W-108.19" versjon også tilgjengelig.

Materiale: Dør 1,5 mm AISI 304 rustfritt stål, og vertikale profiler 2 mm lakkert stål.

Tetthetsgrad: IP 2XC.

Overflatebehandling: 400 pre-slipt rustfritt stål.

Pakning: Innvendig dør, to vertikale profiler og monteringsutstyr.

Materiale: Rustfritt stål 304

Overflate: Børstet

SPESIFIKASJONER

Katalognummer	E-nummer	Høyde	Bredde	Dybde	Dørstørrelse	Antall låser
ADIS04030	2410922	400mm	300mm	15mm	345 x 192mm	1
ADIS05040	2410923	445mm	292mm	15mm	445 x 292mm	1
ADIS05050	2410924	445mm	392mm	15mm	445 x 392mm	1
ADIS06040	2410925	545mm	292mm	15mm	545 x 292mm	1
ADIS06060	2410926	545mm	492mm	15mm	545 x 492mm	1
ADIS08060	2410927	745mm	492mm	15mm	745 x 492mm	2
ADIS10080	2410928	945mm	692mm	15mm	945 x 692mm	2
ADIS12080	2410929	1145mm	692mm	15mm	1145 x 692mm	2

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

For å bestille 19" versjon, legg I19 til katalognummeret, f.eks. ADIS04030I19. Ikke egnet for AFS.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



©2026 nVent. Alle nVent-merker og -logoer er eid eller lisensiert av nVent Services GmbH eller dets datterselskaper. Alle andre varemerker eies av de respektive eierne. nVent forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten forvarsel.

Dette dokumentet er systemgenerert.