

Monteringsprofiler, CLPF



Monteringsprofilene kan festes i hvilken som helst retning, og gir deg full fleksibilitet til å montere tilbehør, komponenter og annet utstyr.

FUNKSJONER

Beskrivelse: Profilsystemet CLPF er en 40 mm bred og 25 mm høy profil, som kan monteres i alle retninger på skaprammen. Den kan også brukes i kombinasjon med CLPK- og VB-profilene. Ved å vri profilen kan den brukes som en standard CP 20/40-profil i kombinasjon med GLM 40/6 glidemutter for montering av installasjonsutstyr som behøver dybdejustering. Når de monteres på skaprammen, er profilene i flukt med skap-profilene. Det finnes to rader med hullmønstre for montering av burmuttere samt selventrende skruer. For 90 mm brede profiler kan to profiler monteres ved siden av hverandre.

Materiale: Sinkbelagt stål.

Pakning: 4 profiler for klikk inn montering.

Tykkelse: 1.5mm
Materiale: Lakkert stål
Overflate: Sinkbelagt

SPESIFIKASJONER

Katalognummer	Høyde	Bredde	Dybde	Høyde for kompatibel kapsling	Bredde for kompatibel kapsling	Dybde for kompatibel kapsling
CLPF2000	40mm	1925mm	25mm	2000mm min	2000mm min	2000mm min
CLPF2200	40mm	2125mm	25mm	2200mm min	2200mm min	2200mm min
CLPF600	40mm	525mm	25mm	600mm min	600mm min	600mm min
CLPF300	40mm	225mm	25mm	300mm min	300mm min	300mm min
CLPF1200	40mm	1125mm	25mm	1200mm min	1200mm min	1200mm min
CLPF1400	40mm	1325mm	25mm	1400mm min	1400mm min	1400mm min
CLPF1600	40mm	1525mm	25mm	1600mm min	1600mm min	1600mm min
CLPF800	40mm	725mm	25mm	800mm min	800mm min	800mm min

Katalognummer	Høyde	Bredde	Dybde	Høyde for kompatibel kapsling	Bredde for kompatibel kapsling	Dybde for kompatibel kapsling
CLPF500	40mm	425mm	25mm	500mm min	500mm min	500mm min
CLPF1800	40mm	1725mm	25mm	1800mm min	1800mm min	1800mm min
CLPF1000	40mm	925mm	25mm	1000mm min	1000mm min	1000mm min
CLPF400	40mm	325mm	25mm	400mm min	400mm min	400mm min

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE