

Kabinett for førergrensesnittkontroll, OICE-SS



OICE-SS-panelet for operatørgrensesnitt i rustfritt stål har et forhåndsbearbeidet hullmønster som gjør det enklere å plassere på en svingarm. Med de høye beskyttelsesklassifiseringene IP66 og NEMA 12 og 4x kan skapene brukes i omgivelser som krever sanitær design.

FUNKSJONER

Materiale: AISI 304L forhåndsslipt rustfritt stål. Hus: 1,5 mm dør for AISI 304L: 1,5 mm / 2 mm for skap med en lengde eller bredde på 600 mm eller mer. Montasjeplate: 2 mm galvanisert stål.

Hus: Brettet og sømsveiset, forsterkningsplate montert på taket av skapet.

Bakdør: Hjørnet er formet i ett stykke. Overflatemontert med 130° åpning. Skjulte hengsler i rustfritt stål AISI 304 med avtakbar bolt. Kan monteres slik at det er mulig å åpne fra venstre eller høyre side. En innsprøytet pakning i polyuretan sørger for riktig forsegling.

Lås: nVent HOFFMAN-tilpasset zamak-lås på 3 mm med dobbelbit, 90° bevegelse og antivibrasjonsmekanisme. To låser for skap med høyde 600 mm eller mer.

Beskyttelse: Samsvarer med IP66 | TYPE 4X, 12 | IK 10.

Behandling: 400 forhåndsslipt rustfritt stål.

Levering: Skap med dør, nøkkel med dobbel plastbit på 3 mm og monteringstilbehør.

Materiale: 304 rustfritt stål; 316L, rustfritt stål

SPESIFIKASJONER

Katalognummer	Høyde	Bredde	Dybde	Systemkompatibilitet	Vekt
OICE60606030SS	600mm	600mm	300mm	Compact-serie 2, Syspend 180-Max, Syspend 281-Max	3kg
OICE48405021SS	400mm	500mm	210mm	CS480 rustfritt stål	3kg
OICE48404021SS	400mm	400mm	210mm	CS480 rustfritt stål	3kg
OICE60505021SS	500mm	500mm	210mm	Compact-serie 2, Syspend 180-Max, Syspend 281-Max	3kg
OICE48406021SS	400mm	600mm	210mm	CS480 rustfritt stål	3kg
OICE60406021SS	400mm	600mm	210mm	Compact-serie 2, Syspend 180-Max, Syspend 281-Max	3kg
OICE48303615SS	300mm	360mm	150mm	CS480 rustfritt stål	3kg

Katalognummer	Høyde	Bredde	Dybde	Systemkompatibilitet	Vekt
OICE48505021SS	500mm	500mm	210mm	CS480 rustfritt stål	3kg
OICE48364015SS	360mm	400mm	150mm	CS480 rustfritt stål	3kg
OICE60404021SS	400mm	400mm	210mm	Compact-serie 2, Syspend 180-Max, Syspend 281-Max	3kg

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE