


Delvis høydemonteringsplater, MPP



Denne lille monteringsplaten tar bare opp en del av plassen i skapet, og er perfekt når du trenger mer monteringsplass til andre komponenter som ikke krever monteringsplate. Den kan være fullt utstyrt før den monteres på plass, og monteringen krever bare en person.

FUNKSJONER

Beskrivelse: Sammenstilles direkte på skaprammen eller på klink-inn-profilene (CLPK). Brakettens spesielle design muliggjør montering av én person. Kan monteres i enhver høyde eller dybde innenfor hullmønsteret på 25 mm. Egnede størrelser kan også brukes på sidene av skapet.

Materiale: 3 mm galvanisert stål.

Pakning: 1 plate med monteringsutstyr.

Monterings krav: Legg til CLPK for dybdejustering.

Nota: MPP kan monteres i begge retninger.

Materiale: Lakkert stål
Overflate: Galvanisert
Tykkelse: 3mm

SPESIFIKASJONER

Katalognummer	E-nummer	Høyde	Bredde	Dybde	Høyde for kompatibel kapsling	Bredde for kompatibel kapsling
MPP0404	2418579	294mm	294mm	25mm	400mm	400mm
MPP0405	2418580	294mm	394mm	25mm	400mm	500mm
MPP0604	2418581	494mm	294mm	25mm	600mm	400mm
MPP0605	2418582	494mm	394mm	25mm	600mm	500mm
MPP0606	2418583	494mm	494mm	25mm	600mm	600mm
MPP0608	2418584	494mm	694mm	25mm	600mm	800mm
MPP0610	2418585	494mm	894mm	25mm	600mm	1000mm
MPP0804	2418586	694mm	294mm	25mm	800mm	400mm
MPP0805	2411780	694mm	394mm	25mm	800mm	500mm
MPP0808	2418587	694mm	694mm	25mm	800mm	800mm
MPP1004	2418588	894mm	294mm	25mm	1000mm	400mm
MPP1008	2418589	894mm	694mm	25mm	1000mm	800mm

Katalognummer	E-nummer	Høyde	Bredde	Dybde	Høyde for kompatibel kapsling	Bredde for kompatibel kapsling
MPP1204	2418590	1094mm	294mm	25mm	1200mm	400mm
MPP1206	2418591	1094mm	494mm	25mm	1200mm	600mm

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

