

Rustfritt stål glassdører, DNGS



Elektriske komponenter er synlige gjennom den gjennomsiktige døren i rustfritt stål, dette holder uautorisert personell ute og opprettholder beskyttelsesgraden.

FUNKSJONER

Beskrivelse: Standard-dør med montert klart sikkerhetsglass for å se innsiden av skapet. Utstyrt med DIN 3 mm låsesystem og dør-ramme. Tillater alle alternativene for låseprogrammet. Bruk hengselsett DMKS hvis det ikke er til erstatning for standard dør.

Materiale: Ramme: 2 mm AISI 304 plate i rustfritt stål, AISI 316L (på forespørsel). Synsområdet: 4 mm klart sikkerhetsglass.

Overflatebehandling: 400 pre-slipt rustfritt stål.

Tetthetsgrad: Samsvarer med IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 07.

Monterings krav: Bruk hengselsett DNMKS om man ikke skal erstatte en standard dør.

Pakning: 1 stk.

Tykkelse: 2mm
Overflate: Børstet
Materiale: Rustfritt stål 304

SPESIFIKASJONER

Katalognummer	Høyde	Bredde	Dybde	Vindusstørrelse	Produktserie	Kapslingsmateriale
DNGS1606	1600mm	600mm	17mm	1376 x 415mm	Frittstående	Lakkert stål
DNGS2006	2000mm	600mm	17mm	1776 x 415mm	Frittstående	Lakkert stål
DNGS1608	1600mm	800mm	17mm	1376 x 615mm	Frittstående	Lakkert stål
DNGS2008	2000mm	800mm	17mm	1776 x 615mm	Frittstående	Lakkert stål
DNGS1810	1800mm	1000mm	17mm	1576 x 815mm	Frittstående	Lakkert stål

Katalognummer	Høyde	Bredde	Dybde	Vindusstørrelse	Produktserie	Kapslingsmateriale
DNGS2010	2000mm	1000mm	17mm	1776 x 815mm	Frittstående	Lakkert stål
DNGS1808	1800mm	800mm	17mm	1576 x 615mm	Frittstående	Lakkert stål
DNGS1408	1400mm	800mm	17mm	1176 x 615mm	Frittstående	Lakkert stål
DNGS1806	1800mm	600mm	17mm	1576 x 415mm	Frittstående	Lakkert stål
DNGS1610	1600mm	1000mm	17mm	1376 x 815mm	Frittstående	Lakkert stål

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE