

# Rustfritt stål vanlig dør, DNSS



Denne døren erstatter bakpanelet på et gulvskap, og gir deg tilgang fra baksiden til utstyr montert på forsiden. Den kan også brukes på monteringsplater som er montert bakside mot bakside, for å gi ekstra monteringsplass i skapet.

## FUNKSJONER

Beskrivelse: Standard-dør utstyrt med DIN 3 mm låsesystem og dør-ramme. DSB utstyrsett for dør (hengsler, sperrestenger) må bestilles separat. Tillater alle alternativene for låseprogrammet og 180° hengsler.

Materiale: 2 mm AISI 304 plate i rustfritt stål / AISI 316L (på forespørsel).

Maks last: 800 N.

Overflatebehandling: 400 pre-slipt rustfritt stål.

Pakning: 1 stk.

Monterings krav: Om det ikke har vært dør montert tidligere, benyttes hengselsett DNMKS.

**Tykkelse:** 2mm  
**Overflate:** Børstet  
**Materiale:** Rustfritt stål 304

## SPESIFIKASJONER

Table 1/2

| Katalognummer | Høyde  | Bredde | Dybde | Dørtype      | Produktserie | Kapslingsmateriale |
|---------------|--------|--------|-------|--------------|--------------|--------------------|
| DNSS1606      | 1600mm | 600mm  | 17mm  | Enkeltdør    | Frittstående | Lakkert stål       |
| DNSS2012R     | 2000mm | 600mm  | 17mm  | Høyre deksel | Frittstående | Lakkert stål       |
| DNSS1612L     | 1600mm | 600mm  | 17mm  | Venstre dør  | Frittstående | Lakkert stål       |

| Katalognummer | Høyde  | Bredde | Dybde | Dørtype      | Produktserie | Kapslingsmateriale |
|---------------|--------|--------|-------|--------------|--------------|--------------------|
| DNSS1408      | 1400mm | 800mm  | 17mm  | Enkeltdør    | Frittstående | Lakkert stål       |
| DNSS2008      | 2000mm | 800mm  | 17mm  | Enkeltdør    | Frittstående | Lakkert stål       |
| DNSS1812L     | 1800mm | 600mm  | 17mm  | Venstre dør  | Frittstående | Lakkert stål       |
| DNSS1810L     | 1800mm | 500mm  | 17mm  | Venstre dør  | Frittstående | Lakkert stål       |
| DNSS2006      | 2000mm | 600mm  | 17mm  | Enkeltdør    | Frittstående | Lakkert stål       |
| DNSS1212R     | 1200mm | 600mm  | 17mm  | Høyre deksel | Frittstående | Lakkert stål       |
| DNSS1610      | 1600mm | 1000mm | 17mm  | Enkeltdør    | Frittstående | Lakkert stål       |
| DNSS2016L     | 2000mm | 800mm  | 17mm  | Venstre dør  | Frittstående | Lakkert stål       |
| DNSS1612R     | 1600mm | 600mm  | 17mm  | Høyre deksel | Frittstående | Lakkert stål       |
| DNSS1810      | 1800mm | 1000mm | 17mm  | Enkeltdør    | Frittstående | Lakkert stål       |
| DNSS1808      | 1800mm | 800mm  | 17mm  | Enkeltdør    | Frittstående | Lakkert stål       |
| DNSS1816L     | 1800mm | 800mm  | 17mm  | Venstre dør  | Frittstående | Lakkert stål       |
| DNSS2012L     | 2000mm | 600mm  | 17mm  | Venstre dør  | Frittstående | Lakkert stål       |
| DNSS1608      | 1600mm | 800mm  | 17mm  | Enkeltdør    | Frittstående | Lakkert stål       |
| DNSS1810R     | 1800mm | 500mm  | 17mm  | Høyre deksel | Frittstående | Lakkert stål       |
| DNSS1812R     | 1800mm | 600mm  | 17mm  | Høyre deksel | Frittstående | Lakkert stål       |
| DNSS1806      | 1800mm | 600mm  | 17mm  | Enkeltdør    | Frittstående | Lakkert stål       |

Table 2/2

| Katalognummer | Høyde  | Bredde | Dybde | Dørtype      | Produktserie | Kapslingsmateriale |
|---------------|--------|--------|-------|--------------|--------------|--------------------|
| DNSS2016R     | 2000mm | 800mm  | 17mm  | Høyre deksel | Frittstående | Lakkert stål       |
| DNSS1816R     | 1800mm | 800mm  | 17mm  | Høyre deksel | Frittstående | Lakkert stål       |
| DNSS1212L     | 1200mm | 600mm  | 17mm  | Venstre dør  | Frittstående | Lakkert stål       |
| DNSS2010      | 2000mm | 1000mm | 17mm  | Enkeltdør    | Frittstående | Lakkert stål       |

## ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**