

# Ventilerte sokler foran/bak, PV

For- og baksokkelen gjør at du kan legge kabler uten begrensninger etter VDE 0113-standarden. Denne sokkelen skaper ekstra plass under skapet, og gjør det enkelt å montere kabler. Luftventilene gir området under skapet naturlig ventilasjon.

## FUNKSJONER

Beskrivelse: Sokkelseksjoner foran og bak med ventilerte plater. Anbefales brukt i kombinasjon med den ventilerte bunnplaten CVB. For kabelføring uten begrensninger og i samsvar med VDE 0113-standarden. Sokkelen består av fire hjørnestykker med avtakbare frontdeksler. Alle plater er doble for ekstra styrke. Kun tilgjengelig i 100 mm høyde.

Materiale: Hjørnestykker i 2 mm og plater i 1,5 mm bløtt stål.

Overflatebehandling: RAL 7022 strukturpulverlakk.

Pakning: 1 sett med 4 hjørnestykker, inklusive deksler. Front- og bakplate med monteringsutstyr for sideplater PS eller tverrgående profiler PCP.

Monterings krav: Legg til PS sideplater for komplett sokkel. Når du kombinerer skap, anbefales det å legge til tverrgående plater PCP for støtte til kabelrør og ekstra stivhet. Bruk CVB ventilerte bunnplater for bedre skapventilasjon.

**Tykkelse:** 1.5mm  
**Materiale:** Lakkert stål  
**Overflate:** Pulverbelagt  
**Fargekode:** RAL 7022  
**Farge:** Umbragra

## SPESIFIKASJONER

| Katalognummer | Høyde | Bredde | Dybde | Produktserie | Kapslingsmateriale |
|---------------|-------|--------|-------|--------------|--------------------|
| PV1040        | 100mm | 400mm  | 62mm  | Frittstående | Lakkert stål       |
| PV1120        | 100mm | 1200mm | 62mm  | Frittstående | Lakkert stål       |
| PV1100        | 100mm | 1000mm | 62mm  | Frittstående | Lakkert stål       |
| PV1080        | 100mm | 800mm  | 62mm  | Frittstående | Lakkert stål       |
| PV1060        | 100mm | 600mm  | 62mm  | Frittstående | Lakkert stål       |

## ADVARSEL

---

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**