

Veggmontert aluminiumssett, WAK



Det veggmonterte aluminiumssettet (WAK) har lette paneler som installeres manuelt, uten behov for ekstra maskinering på skapet og montert for maksimal beskyttelse. WAK gir ekstra ekstern beskyttelse for veggmonterte skap og forbedret termisk avkjøling.

FUNKSJONER

Forbedret termisk avkjøling: Ventilasjonsåpninger i skapsettet skaper en naturlig luftstrøm rundt skapet, noe som bidrar til å opprettholde stabile interne temperaturer

Forbedret isolasjon: Utformingen med dobbel vegg og avstanden mellom huset og skapet forbedrer varmeisolasjonen betydelig

Materiale: Aluminium AlMg3. Frontpanel: 2 mm. Sidepaneler: 2 mm. Topp- og bunnpaneler: 2 mm

Lås: nVent HOFFMAN-tilpasset 3 mm lås med dobbelbit, 90° bevegelse og antivibrasjonsmekanisme på bunnpanel

Levering: Skapsettet inkluderer frontpanel, sidepaneler, topp- og bunnpaneler. Bunnpanel inkluderer lås

Finish: RAL 7035 structured powder coating 100% polyester

Protection: No machining required in order to mount, which allows to maintain the IP from the base enclosure

SPESIFIKASJONER

Katalognummer	Høyde	Bredde	Dybde	Karosseritykkelse	Farge	Fargekode
WAK0403015	400mm	300mm	150mm	2mm	Lys grå	RAL 7035
WAK0403021	400mm	300mm	210mm	2mm	Lys grå	RAL 7035
WAK0404021	400mm	400mm	210mm	2mm	Lys grå	RAL 7035
WAK0505021	500mm	500mm	210mm	2mm	Lys grå	RAL 7035
WAK0604021	600mm	400mm	210mm	2mm	Lys grå	RAL 7035
WAK0606021	600mm	600mm	210mm	2mm	Lys grå	RAL 7035
WAK0606030	600mm	600mm	300mm	2mm	Lys grå	RAL 7035

Katalognummer	Høyde	Bredde	Dybde	Karosseritykkelse	Farge	Fargekode
WAK0806030	800mm	600mm	300mm	2mm	Lys grå	RAL 7035
WAK0808030	800mm	800mm	300mm	2mm	Lys grå	RAL 7035
WAK1008030	1000mm	800mm	300mm	2mm	Lys grå	RAL 7035
WAK1208040	1200mm	800mm	300mm	2mm	Lys grå	RAL 7035
WAK0504021	500mm	400mm	210mm	2mm	Lys grå	RAL 7035

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Andre innsatser er tilgjengelige som tilbehør.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



©2026 nVent. Alle nVent-merker og -logoer er eid eller lisensiert av nVent Services GmbH eller dets datterselskaper. Alle andre varemerker eies av de respektive eierne. nVent forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten forvarsel.

Dette dokumentet er systemgenerert.