


Monteringsdeler for robuste komponenter



Monteringsdeler med gjengelås for robust sidepanel, horisontal skinne, dekselplater, bakvinkel.

FUNKSJONER

Skruer for følgende festepunkter: Robust sidepanel - horisontal skinne, robust sidepanel - dekselplate, robust sidepanel - bakre vinkel

Produktserie: EuropacPRO
Produkttype: Monteringssett



SPESIFIKASJONER

Katalognummer	Type	Lengde	Antall pakker	Gjengestørrelse	Overflate	Materiale	Fungerer med
24566-100	Forsenket skrue	18mm	100	M4		Rustfritt stål	Delrack
24566-101	Forsenket skrue	14mm	100	M4		Rustfritt stål	Delrack
24560-140	Firkantmutter		100		Sinkbelagt	Stål	Delrack
24566-102	Panhodeskrue	14mm	100	M4		Rustfritt stål	Delrack
24566-103	Panhodeskrue	10mm	100	M4		Rustfritt stål	Delrack
24566-104	Panhodeskrue	8mm	100	M4		Rustfritt stål	Delrack
24566-105	Forsenket skrue	7mm	100	M4		Rustfritt stål	Delrack
24566-106	Forsenket skrue	10mm	100	M4		Rustfritt stål	Delrack

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff

