


Om bord i Rack



Egnet for pågående vibrasjoner, støt, høye temperaturer og høy luftfuktighet.

FUNKSJONER

For mobile jernbaneapplikasjoner

Egnet for pågående vibrasjoner, støt, høye temperaturer og høy luftfuktighet

Egnet for 1, 2 eller 3 U SNCF-subrakker (NF F61-005, CF 60-002)

Baksiden er utstyrt for standardkontakter. Tverrstag kan kodes for SNCF-kodepinnene

Tverrbjelke med integrert kabelkanal

Flere rack kan stables eller monteres i rader

Produsert ved hjelp av en sveiseprosess, sertifisert i henhold til en 15085 (CL2)

Rustfrie stålsveiser passivisert for å forhindre korrosjon

Dybde:	341.8mm
Overflate:	Rå
Samsvarer med:	SNCF NFF 61005; SNCF NFF 60002
Rammemateriale:	Rustfritt stål
Statisk belastning:	25kg
Produkttype:	Stativ



SPESIFIKASJONER

Katalognummer	Rackhøyde	Høyde	Bredde	Antall pakker	Materiale	Rackbredde
10170-012	6U	290mm	496.4mm	1	Rustfritt stål	84HP
10170-013	6U	290mm	252.65mm	1	Rustfritt stål	36HP
10170-014	3U	156.7mm	496.4mm	1	Rustfritt stål	84HP
10170-015	3U	156.7mm	252.65mm	1	Rustfritt stål	36HP
10170-016	9U	423.4mm	496.4mm	1	Rustfritt stål	84HP
10170-017	9U	423.4mm	252.65mm	1	Rustfritt stål	36HP

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff

