


Forsenket skrue



Forsenkede skruer brukes til mange monteringsalternativer i en subrack eller desktop case.

FUNKSJONER

Forsenket skrue

Produkttype: Skrue



SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Lengde	Materiale	Overflate	Antall pakker	Gjengestørrelse	Høyde
24560-139	5mm	Stål	Sinkbelagt	100	M4	
24560-183	12mm	Stål	Sinkbelagt	100	M5	
24560-182	12mm	Stål	Sinkbelagt	4	M5	
24560-145	14mm	Stål	Sinkbelagt	100	M4	
24560-164	8mm	Stål	Nikkelbelagt	100	M2.5	4.7mm
24560-158	7.7mm	Stål	Sinkbelagt	100	M2.5	
21100-542	8mm	Stål	Nikkelbelagt	100	M3	
21100-429	8mm	Stål	Nikkelbelagt	100	M2.5	
21100-649	10mm	Stål	Sinkbelagt	100	M2.5	
21100-500	10mm	Stål	Nikkelbelagt	100	M2.5	
21100-507	12mm	Stål	Nikkelbelagt	100	M2.5	

Table 2/2

Katalognummer	Type	Bredde	Fungerer med	Gjengetype	Dreiemoment
24560-139	Forsenket skrue		Frontpaneler		1.3N·m

Katalognummer	Type	Bredde	Fungerer med	Gjengetype	Dreiemoment
24560-183	Forsenket skrue		Frontpaneler		2.4N·m
24560-182	Forsenket skrue		Frontpaneler		2.4N·m
24560-145	Forsenket skrue		Frontpaneler		2.4N·m
24560-164	Forsenket skrue	4.7mm	Frontpaneler	Metrisk	
24560-158	Forsenket skrue		Frontpaneler		
21100-542	Skrue		Frontpaneler		
21100-429	Skrue		Frontpaneler		
21100-649	Skrue		Frontpaneler		
21100-500	Skrue		Frontpaneler		
21100-507	Skrue		Frontpaneler		

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE