


MTCA.4 frontpanel



AdvancedTCA frontpanel (rustfritt stål) for tekstilpakninger. Skjermede fyllmoduler brukes til å lukke ubrukte spor.

FUNKSJONER

I henhold til MicroTCA.1 og MicroTCA.4 spesifikasjoner

Skjermede fyllmoduler brukes til å lukke ubrukte spor

Kan skrues på. Støttes på styreskinen

Tilbehørstype:	Frontpanel
EMC-beskyttelse:	Ja
Materiale:	Rustfritt stål
Produktserie:	AdvancedMC
Produkttype:	Frontpanel
Type:	Frontpanel



SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Høyde	Rackbredde	Antall pakker	Montering	Pakning	Fremre overflate
21850-102	84.68mm		1	Front som skrues på	Tekstil	Rå
21850-103	84.68mm		1	Front som skrues på	Tekstil	Rå
20849-213	95mm	2HP	1	Front som skrues på	Tekstil	Rå
20849-214	170mm	2HP	1	Front som skrues på	Tekstil	Rå

Table 2/2

Katalognummer	Bakre flate	Dybde	Bredde
21850-102	Rå	1mm	18.96mm
21850-103	Rå	1mm	28.98mm
20849-213	Rå	0.6mm	8.8mm
20849-214	Rå	0.6mm	8.8mm

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff

