


Panhodeskrue, Torx

Panhead skruer.

FUNKSJONER

Panhodets skruer



Type: Panhodeskrue

Produkttype: Skruer

Materiale: Stål



SPESIFIKASJONER

Katalognummer	Lengde	Overflate	Antall pakker	Gjengestørrelse	Produktserie	Fungerer med	Dreiemoment
24560-148	10mm	Nikkelbelagt	100	M2.5		Bakplater, Testadaptere	0.3N·m
24560-147	7mm	Nikkelbelagt	100	M2.5	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO Air, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO	Frontpaneler, Euraback, Novastar, Varistar, Varistar CP	0.3N·m
24560-161	12mm	Nikkelbelagt	100	M2.5		Bakplater, Testadaptere	0.3N·m
24560-135	6mm	Sinkbelagt	100	M4	EuropacPRO	Delrack	1.3N·m
24571-372	10mm	Sinkbelagt	100	M4	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO Air, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO	Frontpaneler, Euraback, Novastar, Varistar, Varistar CP	2.4N·m
24571-371	14mm	Sinkbelagt	100	M4	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO Air, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO	Frontpaneler, Euraback, Novastar, Varistar, Varistar CP	2.4N·m

Katalognummer	Lengde	Overflate	Antall pakker	Gjengestørrelse	Produktserie	Fungerer med	Dreiemoment
24560-178	6mm	Nikkelbelagt	100	M2.5	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO Air, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO	Frontpaneler, Euraback, Novastar, Varistar, Varistar CP	
24560-162	14mm	Nikkelbelagt	100	M2.5		Bakplater, Testadaptere	
24560-163	16mm	Nikkelbelagt	100	M2.5		Bakplater, Testadaptere	

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE