

PMC Mezzanine frontpanel, ikke skjermet



Mezzanin frontpanel er montert i PMC frontpanel utskjæringer. Tilgjengelig i ulike behandlinger.

FUNKSJONER

Mezzanin frontpanel er montert i PMC frontpanel utskjæringer

EMC-skjerming med ledende O-ring



SPESIFIKASJONER

Table 1/3

Katalognummer	Type	Tilbehørstype	Montering	EMC-beskyttelse	Pakning	Materiale
20835-899	Mezzanine-frontpanel	Frontpanel	Klikket på plass	Nei (kan monteres etterpå)	O-ring EMC	Aluminium
20835-931	Frontpanel uten håndtak		Front som skrues på	Nei (kan monteres etterpå)		Sink
20835-896	Frontpanel uten håndtak		Front som skrues på	Nei (kan monteres etterpå)		Sink
20835-929	Frontpanel uten håndtak		Front som skrues på	Nei (kan monteres etterpå)		Sink

Table 2/3

Katalognummer	Fremre overflate	Bakre flate	Behandlede kanter	Høyde	Bredde	Samsvarer med
20835-899	Anodisert	Strømledende	Ja	74mm	12.7mm	PMC Mezzanine, IEEE P1386
20835-931	Anodisert	Strømledende	Nei	74mm	12.7mm	PMC Mezzanine, IEEE P1386

Katalognummer	Fremre overflate	Bakre flate	Behandlede kanter	Høyde	Bredde	Samsvarer med
20835-896	Anodisert	Anodisert	Nei	74mm	12.7mm	PMC Mezzanine, IEEE P1386
20835-929	Krombelagt	Krombelagt	Ja	74mm	12.7mm	PMC Mezzanine, IEEE P1386

Table 3/3

Katalognummer	Dybde	Antall pakker	Overflate
20835-899	2.5mm	10	Anodisert
20835-931		10	
20835-896		10	
20835-929		10	

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE