

RatiopacPRO/-Air Tip-up håndtak

Opptipp bærehåndtak.

FUNKSJONER

Justerbar i trinn på 30°

Ettermontering uten mekanisk verktøy på etuiet

Statisk lastekapasitet 30 kg.

Håndtaket gjør det mulig for en bruker å få bedre oversikt til forsiden av saken i tilfelle av skrivebordsbruk

Materiale: Aluminium; ABS
Fungerer med: Esker
Produkttype: Håndtak
Produktserie: RatiopacPRO; RatiopacPRO Air



SPESIFIKASJONER

Katalognummer	Rackbredde	Antall pakker	Håndtakstype	Farge	Overflate
24571-320	42HP	1	Vippehåndtak	Sølv	Pulverbelagt
24571-322	84HP	1	Vippehåndtak	Sølv	Pulverbelagt
24571-321	63HP	1	Vippehåndtak	Sølv	Pulverbelagt

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Kan ikke brukes sammen med fronthåndtak.

Monteringssett er nødvendig for oppstoppbærende håndtak, vennligst bestill separat.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieill. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE